

品番：EA817AN-22

品名：MT2/ 23.5mm 回転センター(オイルシール付)



販売価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
カタログ価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



#### 仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:23.5、B:29.5、C:66.5 D:27.7、d:24、L:119.5 M:3
角度 $\alpha$	60°	重量(kg)	0.24
ワーク最大重量(kg)	800	最大回転数(rpm)	4000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		
回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保			
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮			
研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.