

品番 : EA817AN-36

品名 : MT6/ 82.0mm 回転センター(荷重 α 17°)



販売価格	331,200円(税抜) / 364,320円(税込)		
カタログ価格	331,200円(税抜) / 364,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:82、B:126、C:190 D:128、d:66、L:398 M:9.4
角度 α	60°	重量(kg)	15.46
ワーク最大重量(kg)	8600	最大回転数(rpm)	1000
振れ精度	0.005mm(T.I.R.)		
2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			
大型機械に対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.