

品番：EA817AN-37

品名：MT7/104.0mm 回転センター(荷重 α 17°)



販売価格	590,800円(税抜) / 649,880円(税込)		
カタログ価格	590,800円(税抜) / 649,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:104、B:140、C:259.5 D:158、d:80、L:503.5 M:11.5
角度 α	60°	重量(kg)	28.75
ワーク最大重量(kg)	12200	最大回転数(rpm)	600
振れ精度	0.005mm(T.I.R.)		
2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			
大型機械に対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.