

品番：EA817AN-4

品名：MT4/ 38.5mm 回転センター(高速防水タイフ°)



販売価格	52,300円(税抜) / 57,530円(税込)		
カタログ価格	52,300円(税抜) / 57,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



#### 仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:38.5、B:47.5、C:107.8 D:45、d:40、L:193.8 M:6、M1:1.0、N:7
角度 $\alpha$	60°	重量(kg)	1.15
ワーク最大重量(kg)	1200	最大回転数(rpm)	5000
振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)		
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。			
CNC対応			
水溶性切削液、NC盤に最適			
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防			
トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

