

品番：EA817RB-1

品名：AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤



販売価格	43,400円(税抜) / 47,740円(税込)		
カタログ価格	43,400円(税抜) / 47,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 21:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	TB-1131K
電源	AC100V、190W	チャック能力	1.5～13mm
穴あけ能力	鉄工:13mm、木工:24mm	回転数	50Hz:515/915/1430/1950 /2580rpm 60Hz:620/1100/1720/2340 /3100rpm
主軸	JT・No.6	フトコロ寸法	103mm
送り寸法	50mm	テーブル寸法	162(W)×162(D)mm
サイズ	240(W)×420(D)×580(H)mm	重量	20kg(バイス含む)
コード長	1.8m	付属品	チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ
定格電流	約2～2.5A	チャックからテーブル面寸法	最大170mm
チャックからベース面寸法	最大252mm	バイス能力	幅65×掴み能力50mm

木材、金属類などの穴あけに

速度調整は5段階

テーブルの上下昇降、傾斜が可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.