

品番 : EA817RC-1

品名 : AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤



販売価格	78,600円(税抜)／86,460円(税込)		
カタログ価格	78,600円(税抜)／86,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	TB-2131
電源	AC100V・190W	穴あけ能力	鉄工:13mm、木工:24mm
チャック能力	1.5～13mm	主軸	ジャコブステーパーNo.6(2-1/2寸")
回転数	50Hz:450/730/1330/2170 /3000 60Hz:540/880/1600/2610 /3600	フトコロ寸法	125mm
送り寸法	60mm	テーブル寸法	196(W)×213(D)mm
サイズ	260(W)×480(D)×720(H)mm	重量	34kg(バイス含む)
コード長	1.8m		
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm			
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付			
木材、金属類などの穴あけに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

