

品番：EA818-12

品名：φ100mm フェルトバフセット(オフセット型)



販売価格	5,270円(税抜)／5,797円(税込)			
カタログ価格	5,270円(税抜)／5,797円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/12 18:34現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1012ページ			



仕様

＜セット内容＞	オフセットフェルト 光沢仕上げ用バフ研磨剤(グレー) 超光沢仕上げ用バフ研磨剤(緑) 各1個	回転数	9000～12000rpm
用途	・金属一般仕上げ(ステンレス材 #600研磨仕上げ) ・溶接ビード部の仕上げ ・フレキシブルサンダに替わる研磨	サイズ	オフセットフェルト:直径:100mm 穴径: 15mm フェルト ト径:約22mm
総重量	310g	特長	・フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が凸凹面になじみ易い画期的な研磨工具 ・塗布した研磨剤の保持力が抜群でフェルト面が塊にくい構造です。 ・オフセットサイザル使用後にご使用頂くと抜群の光沢が得られます。
使用方法	・オフセットフェルトは、ディスクグラインダに取付けて使用します。 ・使用時には、本体回転方向を合わせて、高速用(12000rpm)及び低速		

	用(9000rpm)でご使用下さい。 ・低速用グラインダを使用することで、バフ研磨剤の付着性、保持性が良くなり、より効果的な研磨が行えます。 ・使用時には、バフ研磨剤を塗布して研磨作業を行います。 ・研磨剤を万力などに固定し、オフセットフェルトを研磨剤に軽く押し付けて下さい。 ・または、軽く研磨して被研磨物を温めてから、研磨剤を被研磨物に押し付けて下さい。	
--	--	--

サイザルバフ(EA818-11)使用後にお使い頂くと抜群の光沢が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.