品番: EA818AB-7

品名: 2000- 8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)



販売価格	53,600円 (税抜)/ 58,960円(税込)				
カタログ価 格	53,600円(税抜)/58,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0843ページ				



強力760Wモーター

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	GP5V
電源	AC100V	電流	8.0A
消費電力	760W	回転数	2000~8300rpm
モーター	単相直巻整流子モーター	コード	2心キャブタイヤ
コード長	2.5m	サイズ	全長:406mm、胴径:62mm、 先端径:35mm
重量	1.9kg	本体材質	プラスチック
用途	研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、 バリ取り、研削	取付可能砥石	外径:49mm以下、 軸径:3mmまたは6mm
付属品	コレットチャック、サイドハンドル、片口 スパナ×2個	替カーボンブラシ	ストップカーボン:EA813HH-19
強力760Wモーター			

低速形

材料に適した回転数に調整可能

入切しやすいスライドスイッチを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.