

品番：EA818AF-31

品名：190x25mm/穴15.9mm/#150 サビ取り用バフ



販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	3M	型番	SABI ARA
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	クリーニングサビ取り・付着物除去 化粧仕上げ・ヘアライン仕上げ・サテン 仕上げ 研磨目調整傷のぼかし・研削工程後の 目つぶしに
粒度	#150	砥粒	シリコンカーバイド
文字色	白	最大回転数	3600rpm
外径	190mm	穴径	15.9mm
厚み	25mm	重量	200g
適応工具	両頭グラインダー		

不織布表面処理材を積層・圧縮加工したサビ取バフ

被研磨物の凹凸によくなじむ柔軟性があります。

ワイヤブラシのような飛散物がなく安全

表面の付着物のみを除去し、被研磨物を削り過ぎません。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.