

品番：EA818AL-1

品名：AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー



販売価格	9,420円(税抜)／10,362円(税込)		
カタログ価格	9,420円(税抜)／10,362円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/21 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

手元を明るく照らすライト付

仕様

メーカー	京セラ	型番	TG-61
電源	AC100V、270W	回転数	50Hz:3,000rpm 60Hz:3,600rpm
コード長	2m	サイズ	350(W)×205(D)×230(H)mm
重量	8.9kg	付属品	スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト
手元を明るく照らすライト付			
電流	4.0A	定格時間	30分
砥石サイズ	#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm		

代替品

	品番 EA818AL-1A コメント ブランド変更(リョービ→京セラ)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.