

品番 : EA818AL-1A

品名 : AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



手元を明るく照らすライト付

仕様

メーカー	京セラ	型番	TG-61
砥石サイズ	#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径) mm	回転数	50Hz: 3,000rpm 60Hz: 3,600rpm
電源	AC100V・270W	サイズ	350(W)×205(D)×230(H)mm (ライト除く)
重量	8.9kg	コード長	2m
付属品	#36平型砥石、#60平型砥石、アイ シールド(2個)、スパークブレーカー(2 個)、ワークレスト	電流	4.0A
定格時間	30分		
乾式			
金属のバリ取り、刃物の研削に			
手元を明るく照らすライト付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

