品番: EA818E-100

品名:38.1mm ダイヤモンドカッター



販売価格	8,260円 (税抜)/9,086円(税込)				
カタログ価 格	8,260円(税抜)/9,086円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 08:35現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	0883ページ				









仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ545MAX
用途	硬質材料の切断・研磨	刃径	38.1mm
刃厚	0.6mm	最大加工深さ	14mm
最大回転数	35,000rpm	材質	1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子)
形状	ホイール		

★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.