


品番：EA818E-111A

品名：19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤ-/2本入)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 06:54現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	428-02
用途	サビ・腐食落とし・バリ取り	軸径	3.2mm
直径	19.0mm	幅	2mm
線径	0.07mm	全長	44mm
最大回転数	15,000rpm	材質	カーボンスチール
形状	ラジアルブラシ	入数	2本

マットな仕上がりで、真鍮、銅、金や他の軟質金属に付着したサビや腐食落としや磨きに最適

目の粗い木材を美しく仕上げることが可能

平らな表面を磨くだけでなく、細穴のようにアクセスしづらい箇所にも対応可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.