


品番 : EA818E-215

品名 : 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/31 22:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	8175
用途	刃付け・バリ取り・一般的な研削	軸径	3.2mm
直径	9.5mm	高さ	10mm
全長	40mm	最大回転数	25,000rpm
材質	酸化アルミ		

鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.