品番: EA818E-216

品名: 15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石



販売価格	465円(税抜) / 512円(税込)				
カタログ価 格	465円(税抜)/512円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/08 11:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0882ページ				





仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	8193
用途	刃付け・バリ取り・一般的な研削	軸径	3.2mm
直径	15.9mm	高さ	10mm
全長	38mm	最大回転数	20,000rpm
材質	酸化アルミ		

鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.