

品番：EA818E-272

品名：#120 研磨ディスク(5枚)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 23:07現在)		
商品入数	5	販売単位	St
カタログページ	0861ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ412
用途	木材や金属の研磨	直径	31.8mm
厚さ	1.0mm	粒度	#120
最大回転数	20,000rpm	入数	5枚

★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

硬質木材、軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの軟質材料の研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形にも使用できます。

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.