

品番：EA818E-282

品名：25.4mm/#120 特殊樹脂ディスク



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0861ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ472
用途	木材や金属の研磨	外径	25.4mm
内径	4.9mm	粒度	#120
最大回転数	15,000rpm	材質	サーモプラスチック(アルミナ砥粒)
入数	1枚		

★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

金属、木材、アルミ、プラスチックの軽い研磨や汚れ落としに最適です。

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.