品番: EA818E-301

品名:#60/6.4mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング 付)



販売価格	<b>505円</b> (税抜)/ 556円(税込)				
カタログ価格	505円(税抜)/556円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/07/07 06:04現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0882ページ				









## 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	430
用途	木材や金属の研磨	軸径	3.2mm
直径	6.4mm	高さ	6.0mm
粒度	#60	最大回転数	35,000rpm
材質	酸化アルミ		

## 研磨リング付き

木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.