

品番：EA818E-338

品名：#240 研磨リング(EA818-306用/6個入)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/16 23:22現在) |      |    |
| 商品入数    | 6                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0860ページ                      |      |    |

#### 仕様

|       |              |    |        |
|-------|--------------|----|--------|
| メーカー  | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 445    |
| 用途    | 木材や金属の研磨     | 直径 | 12.7mm |
| 高さ    | 15mm         | 粒度 | #240   |
| 最大回転数 | 35,000rpm    | 材質 | 酸化アルミ  |
| 入数    | 6個           |    |        |

木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。

研磨リング付きアーバー(EA818E-306)用研磨リング

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.