


品番 : EA818E-410

品名 : 6.4x10.9mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 21:57現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	117MAX
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	6.4mm	刃長	10.9mm
全長	38mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス(TiNコーティング)	形状	ボールノーズ
入数	2本		

木材、プラスチックや、アルミニウム、銅、真鍮などの軟質金属を用いた、彫り込み、削り出し作業に最適

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.