

品番 : EA818E-417

品名 : 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 口-リ-カッター-(2本入)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/31 03:04現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0882ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	125N
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	6.4mm	刃長	9.39mm
全長	38mm	最大回転数	30,000rpm
材質	HSS	形状	矢印
入数	2本		

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパ状の穴を開けるのに使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.