

品番：EA818E-427

品名：4.8x 4.8mm/3.2mm軸 口-リ-カッター-(2本入)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/17 00:18現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	192N
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	φ4.8mm	全長	39mm
最大回転数	30,000rpm	材質	HSS
入数	2本		

木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。

比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.