

品番 : EA818E-431

品名 : 3.2x 3.0mm/3.2mm軸 口-リ-カッター-(2本入)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/17 00:15現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	194N
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	3.2mm	刃長	3.0mm
全長	39mm	最大回転数	30,000rpm
材質	HSS	入数	2本

比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.