

品番 : EA818E-74A

品名 : 3.2x3.55mm/3.2mm軸 軸付砥石



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| カタログ価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/03 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0860ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 83322 |
| 用途 | 石・ガラス・非鉄金属の研削 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 3.2mm | 幅 | 3.55mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 材質 | シリコンカーバイド | 形状 | ボールノーズ |
| 入数 | 1本 | | |

余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.