

品番 : EA818E-76A

品名 : 4.8x1.01mm/3.2mm軸 軸付砥石(2本入)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 790円(税抜) / 869円(税込) | | |
| カタログ価格 | 790円(税抜) / 869円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/25 12:39現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0860ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 84922N1 |
| 用途 | 石・ガラス・非鉄金属の研削 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 4.8mm | 幅 | 1.01mm |
| 全長 | 40mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 材質 | シリコンカーバイド | 形状 | テーパー形状 |
| 入数 | 2本 | | |

余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.