

品番 : EA818EE-6

品名 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダ -セット



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0859ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	3000-2/30-60
用途	削り出し、彫刻、切削、切断、研磨、研削、研ぎ、磨き、汚れ落とし	電源	AC100V
周波数	60Hz	回転数	10,000~28,000rpm
標準付属コレット径	φ3.2mm	使用可能コレット径	φ0.8、φ1.6、φ2.4、φ3.0、φ3.2mm
サイズ	188×56×50mm	重量	455g
付属品	サンディングガイド、フレキシブルシャフト、レンチ、カッター砥石・軸付ブラシ・バフ等の先端工具21種30個		
変速ダイヤル付き			
ソフトラバーグリップで手にジャストフィット			
アクセサリを素早く簡単に交換できるシャフトロックボタン			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.