


品番：EA818FM-2B

品名：24000rpm ストレートグラインダー(6mmチャック)



販売価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

アルミボディ採用
電源:AC100V
消費電力:485W
電流:5.0A
コレットチャック:6.0mm
回転数:24000rpm
全長:392mm
重量:1.9kg(コード除く)
コード:3芯キャプタイヤ、2.7m
軸付砥石最大寸法:φ38×12mm、軸径:6mm
平型砥石最大外径:φ38mm×12mm
付属品:砥石軸(M10×1.5)、φ38ネジ付砥石、φ6mmコレット、片ロスパナ、 両ロスパナ、カーボンブラシ(スペア)

代替品

品番	EA818AB-3
コメント	同等 日立製



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.