

品番 : EA818HE-42

品名 : 1000-20000rpm アンダルアタットメント(90°)



販売価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
カタログ価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業(E-FORCE)	型番	DAG90
用途	面取り、バリ取り、磨き、切断などに	最高回転速度	20,000min-1
使用可能回転速度	1,000~20,000min-1	対応コレットチャック	φ 2.34、3.0、3.175mm
サイズ	先端: φ 15.8mm 先端幅: 28.5mm モータ側: φ 21.8mm 全長: 73mm	重量	92g
付属品	スパナ2種類、コレットチャック φ 3.0mm、ディスク用ゴムパッド(φ 10mm、φ 20mm、φ 30mm各1個)、ディスク(φ 11mm#180、φ 11mm#600、φ 21mm#180、φ 21mm#600、φ 31mm#180、φ 31mm#600各5枚)		
ヘッド形状は90°アンダルタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.