

品番：EA818HE-42

品名：1000-20000rpm アングルアタachment(90°)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	DAG90
用途	面取り、バリ取り、磨き、切断などに	最高回転速度	20,000min-1
使用可能回転速度	1,000~20,000min-1	対応コレットチャック	φ 2.34、3.0、3.175mm
サイズ	先端: φ 15.8mm 先端幅: 28.5mm モータ側: φ 21.8mm 全長: 73mm	重量	92g
付属品	スパナ2種類、コレットチャックφ3.0mm、ディスク用ゴムパッド(φ10mm、φ20mm、φ30mm各1個)、ディスク(φ11mm#180、φ11mm#600、φ21mm#180、φ21mm#600、φ31mm#180、φ31mm#600各5枚)		
ヘッド形状は90°アングルタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.