

品番：EA818HE-44

品名：0～1000m/分 ベルトサンダーアタッチメント



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 51,800円(税抜) / 56,980円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 51,800円(税抜) / 56,980円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 12:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0863ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| メーカー     | 永興電機工業 (E-FORCE)                        | 型番      | DBT30   |
| 用途       | 面取り、バリ取りなどに                             | 最高回転速度  | 20,000min-1   |
| 使用可能回転速度 | 1,000～20,000min-1                       | ベルトスピード | 0～約1,000m/分   |
| サイズ      | 先端: φ13mm<br>モータ側: φ21.8mm<br>全長: 199mm | 重量      | 227g  |
| 使用工具サイズ  | 幅4・6・8mm(ベルト周長300mm)                    | 付属品     | 六角レンチ2種類、ベルト<br>4mm・6mm・8mm幅(#120、#240、<br>#400各2枚) |

ベルト角度と使用面の変更が可能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.