

品番：EA818MA-1A

品名：パワーパック



販売価格	62,000円(税抜)／ 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜)／68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/16 11:23現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0884ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	C2012
入力電圧	AC100V±5% (50/60Hz)	定格入力	60VA
出力電圧	DC1～30V	消費電力	定格43W
サイズ	144(W)×218(D)×116(H)mm	重量	約2.5kg
使用条件	温度:0～40℃ 湿度:20～80% (結露がないこと)	付属品	電源コード(C10)×1本 ラバークレイドル(RM11)×1個 ヒューズ(PFU-2.0A)×1本
●デジタル表示 モーターを識別し、回転数(×1000min-1)または、出力レベル(LEVEL%)を自動的に切替えデジタル表示します。			
●LEDロードメーター 作業時の負荷状態をLEDで表示し、過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。			
●マイコン制御 ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。			
●モーター識別機能 ハンドピースを差し込むだけでモーターの種類を識別し、スピード表示、最適なトルク制御を行います。			
●フィードバック制御 作業時の負荷によるハンドピースの回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業をサポートします。			
●エラーコード表示機能 パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードで知らせます。			

●ローテーション切替機構

ハンドピースの回転方向をFWD.(正回転)/REV.(逆回転)と切り替えることができます。

●ブレーキ機構

クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。

代替品



品番 EA818MA-1B

コメント 変更点:デザイン、ヒューズ1本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.