

品番 : EA818MA-2B

品名 : 1000-35000rpm マイクログラインダ-(高速型)



販売価格	65,500円(税抜)／72,050円(税込)		
カタログ価格	65,500円(税抜)／72,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	M113HS
無負荷回転数	1000～35000rpm	入力電圧	3～30DCV
無負荷電流	0.35DCA	最大トルク	3.4cN・m
コレットチャック	装着: φ3.0mm 付属: φ2.34mm	全長	160mm
重量	214g	プラグ仕様	5PIN
手元のスイッチカラー	バイオレット	付属品	スリーブコレットφ2.34×1個 カーボンブラシ×1セット(2ヶ)

標準タイプ・高速型

小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能
頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタントールワンタッチ着脱機構

センタントールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA812MA-1Bをご使用ください。

旧モデルのパワーパックVer.2でもご使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.