

品番：EA818MA-3B

品名：1000-30000rpm マイクロラインダ- (高速型)



販売価格	87,700円 (税抜) / 96,470円 (税込)		
カタログ価格	87,700円 (税抜) / 96,470円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 14:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ミニター	型番	M213HD
無負荷回転数	1000~30000rpm	入力電圧	3~30DCV
無負荷電流	0.40DCA	最大トルク	4.3cNm
コレットチャック	装着: φ6.0mm 付属: φ3.0mm	全長	178mm
重量	341g	付属品	スリーブコレットφ3.0 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ヶ)

#### 高速型

高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプ

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応

●手元スイッチ  
ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能  
頻りにON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

●識別対応機能  
パワーパックのハンドピース識別機能に対応  
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

●高精度  
世界屈指の高精度で精密加工に最適

●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタツールワンタッチ着脱機構

センタツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA812MA-1B(別売)をご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.