品番: EA818MA-3B

品名: 1000-30000rpm マイクログラインダー(高速型)



販売価格	87,700円(税抜)/96,470円(税込)				
カタログ価 格	87,700円(税抜)/96,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



仕様

メーカー	ミニター	型番	M213HD
無負荷回転数	1000~30000rpm	入力電圧	3~30DCV
無負荷電流	0.40DCA	最大トルク	4.3cNm
コレットチャック	装着: φ 6.0mm 付属: φ 3.0mm	全長	178mm
重量	341g	付属品	スリーブコレット ø 3.0 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ケ)

高速型

高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能 頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応 ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ 作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタンツールワンタッチ着脱機構

センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA812MA-1Bをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.