

品番：EA818MJ-40

品名：100x915mm レジンベルト(# 40/2本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 22 (2026/06/25 14:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0978ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                                    |    |              |
|------|------------------------------------|----|--------------|
| メーカー | 3M                                 | 型番 | 363A 40      |
| 用途   | アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼の研削、研磨に | 粒度 | #40          |
| 砥粒   | 酸化アルミニウム                           | 基材 | コットン混紡布(Xwt) |
| サイズ  | 100×915mm                          | 重量 | 150g         |
| 入数   | 2本                                 |    |              |

基材は適度な柔軟性と耐久性を持ち、形状出し、バリ取り、目消し、仕上げ等の中荷重の用途に適しています

ムラのない均一な仕上がりができます。

研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。

研磨熱を抑える快削剤入り

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.