

品番：EA818MR-40

品名：100x915mm レジンベルト(# 40)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/05 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0979ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	S79A
商品名	リックルベルト	粒度	#40
サイズ	100×915mm	ジョイント	F
砥粒	セラミック	基材	布

あらゆる研削研磨に
(非鉄金属/工具鋼・ステンレス鋼/木/ガラスなど)

自己鋭利性が良くシャープな切れ味で、重研削や難削材に最適

乾式・湿式両用

研磨時の焼けを抑制させる加工とセラミックが研磨熱を抑制し、火花の発生も少ないです。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・溶接ビードの除去に
- ・錆や汚れ落としに
- ・黒皮、皮膜の除去に

代替品

品番	EA818MH-50
コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.