

品番：EA818MY-10

品名：97mm 刃物研磨機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,600円(税抜) / 29,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,600円(税抜) / 29,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/27 22:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0857ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|------|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | モーター | ブラシレスモーター |
| 消費電力 | 50Hz(高速:62W・低速:33W) 60Hz(高速:60W・低速:30W) | 回転数 | 50Hz(高速:2900rpm・低速: 2300rpm) 60Hz(高速:3500rpm・低速: 2800rpm) |
| 定格使用時間 | 約15分(モーター温度130℃で自動停止) | 研削砥石 | ダイヤモンド粒度:#400 サイズ:φ97×30(厚)×20(穴径)mm |
| サイズ | 150×160×140mm | コード長 | 2m |
| 重量 | 2Kg(コード含む) | 付属品 | ・ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個 ・アウターフランジ用六角レンチ×1本 ・インナーフランジ用レンチ×1本 ・防塵マスク×5枚 |

ダイヤモンド粒子を電着コーティング。
鋼やステンレス、セラミックの包丁も研げる刃物研磨機

タテ研ぎ・面研ぎが、本体を倒すだけで簡単にできます。

タテ研ぎ:彫刻刀・丸刃・ハサミ・小刀・ナイフ・ノミなど小さめの刃物の研磨に
面研ぎ:包丁・カンナ・刃渡りの長いナイフ・ハサミ・ナタなどの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

