

品番：EA818MY-1AA

品名：AC100V/125W/180mm 刃物研磨機



販売価格	28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/05 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	FG-18
電源	AC100V・125W	電流	1.3A
回転数(50/60Hz)	400/470rpm	砥石サイズ	φ180×20(厚み)×70(穴径)mm
定格時間	20分	サイズ	270×270×240(H)mm
重量	5kg	コード長	1.8m
付属品	#1000中砥石×1、水タンク、排水ホース、刃物ガイド、スパナ	材質	樹脂ボディ
用途	ハサミ、包丁などの刃物研磨に		
正逆転可能、二重絶縁			
左右回転、湿式研磨			
はさみ、包丁などの刃物研磨に			
焼き戻りのない水研ぎ研磨			
水はねから作業者を守る水滴防止クッション付			
水量調節ができる水タンク			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.