

品番 : EA818MY-6

品名 : AC100V/160-175W/205mm 刃物研磨機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,100円(税抜) / 40,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,100円(税抜) / 40,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/06/22 17:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

はさみ・包丁・かんな刃等の刃物研磨に

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|-------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | FG-205 |
| 用途 | ハサミ、包丁、かんな刃などの刃物研磨に | 電源 | AC100V・175W(50Hz)、160W(60Hz) |
| 回転数 | 50Hz:380rpm 60Hz:440rpm | 砥石サイズ | φ205×25(厚み)×80(穴径)mm |
| コード長 | 1.85m | サイズ | 270×270×270(H)mm |
| 重量 | 6.7kg | 付属品 | #1000中砥石×1、精密刃物ガイド、水タンク、排水ホース、スパナ、六角棒レンチ |
| 電流 | 1.95A(50Hz)、1.85(60Hz) | 定格時間 | 20分 |

精密刃物ガイド付

はさみ・包丁・かんな刃等の刃物研磨に

正逆転可能

湿式

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.