

品番：EA818PR-1

品名：DC3.7V マイクロゲ ラインダ ーセット(無段変速・充電式)

	販売価格	9,930円(税抜)／10,923円(税込)		
	カタログ価格	9,930円(税抜)／10,923円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 15:55現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0877ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール (PROXXON)	型番	26500
用途	ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作 ・穴あけ・研磨に	バッテリー	3.7V(リチウムイオン2.6Ah)
コレットチャック	φ2.35mm	回転数	9,000～15,000rpm (スイッチ付 無段電子コントロール)
本体サイズ	φ25×190mm	重量	190g
定格使用時間	連続作業20分	充電満タン時使用可能時間	20分×3～5回
充電時間	約3時間	付属品	スパナ ダイヤモンドビット×1 ハイスビット×1 軸付き砥石(GC)×1 専用ビットケース USBケーブル(Type-A、micro Type-B)

3.7Vリチウムイオン電池搭載のペン型ミニルーター
大容量(2600mAh)のスタミナとコードレスで自由自在
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
小型強力モーターを搭載

お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能

充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.