

品番 : EA818PR-12

品名 : 5000-18000rpm マイクログラインダー



販売価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/16 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27570
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	仕様	本体のみ
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	5,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き)	定格使用時間	15分
コレットチャック	φ 1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm	全長	230mm
重量	500g	付属品	コレットチャック: φ 1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。			
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに			

代替品

	品番 EA818PR-5 コメント コレットチャック φ 2.35mm・φ 3.0mmのみ
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.