

品番 : EA818PR-2

品名 : DC10.8V マイクログラインダー-(充電式/本体のみ)



販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー

#### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	25802
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし
電源	10.8V／2.6Ah バッテリー式	充電時間	90分
駆動時間(フル充電)	約30分(目安)	回転数	7,000～23,000回/分(無段電子コントロール付き)
コレットチャック	φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm、 φ2.35mm φ3.0mm、φ3.2mm	本体サイズ	240(W)×48(D)×62(H)mm
付属品	・コレットチャック φ1.0/1.5/2.0/2.35 /3.0/3.2mm 各1個 ・スパンナ 1本	重量	520g
多彩な用途に対応したコードレスマルチグラインダー			
ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

