

品番：EA818PR-2

品名：DC10.8V マイクログラインダー-(充電式/本体のみ)



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	25802
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし
電源	10.8V / 2.6Ah バッテリー式	充電時間	90分
駆動時間(フル充電)	約30分(目安)	回転数	7,000~23,000回/分(無段電子コントロール付き)
コレットチャック	φ 1.0mm、φ 1.5mm、φ 2.0mm、φ 2.35mm φ 3.0mm、φ 3.2mm	本体サイズ	240(W)×48(D)×62(H)mm
付属品	・コレットチャック φ 1.0/1.5/2.0/2.35 /3.0/3.2mm 各1個 ・スパナ 1本	重量	520g

多彩な用途に対応したコードレスマルチグラインダー

ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。

代替品

品番	EA818PR-6
コメント	違い: 電源、回転数、チャック能力等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.