

品番：EA818PR-25

品名：AC100V マイクロラインダ-用ダストキャッチャー



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	22700
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木工、金工作業時の切り屑の集じんに
仕様	本体	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	20W	サイズ	250(W)×295(D)×125(H)mm
重量	1.5kg	付属品	専用フィルター3枚(うち1枚取付済み) ツールスタンド(取付済み) 天板カバー用ノブ

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利

作業後の片付けが楽になります。

ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。

排気の変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.