

品番：EA818PR-2S

品名：DC10.8V マイクログラインダー-セット(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 12:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー

### 仕様


|            |   |       |                               |
|------------|---|-------|-------------------------------|
| メーカー       | キソパワーツール  | 型番    | 25800                         |
| ブランド名      | プロクソン(PROXXON)  | 用途    | 木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし    |
| 電源         | 10.8V / 2.6Ah バッテリー式  | 充電時間  | 90分                           |
| 駆動時間(フル充電) | 約30分(目安)  | 回転数   | 7,000~23,000回/分(無段電子コントロール付き) |
| コレットチャック   | φ 1.0mm、φ 1.5mm、φ 2.0mm、φ 2.35mm φ 3.0mm、φ 3.2mm  | 本体サイズ | 270(W)×48(D)×62(H)mm          |
| 付属品        | ・バッテリー1個<br>・充電器1個<br>・専用ブローケース<br>・コレットチャックφ 1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm 各1個<br>・専用スパナ 1本<br>・ダイヤモンドビット 1本<br>・ハイスビット 1本<br>・軸付き砥石(WA) 4種各1本<br>・ドリル 2種各1本<br>・ディスク砥石(WA) 2枚<br>・ディスク砥石(GC) 2枚<br>・彫金バフ 1枚<br>・ワイヤーブラシ(真鍮) 1枚 | 重量    | 700g                          |

- ・切断砥石 20枚
- ・専用シャフト 1本
- ・ビットスタンド 1個

多彩な用途に対応したコードレスマルチグラインダー

ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA818PR-7</p> <p><b>コメント</b> 違い:電源、回転数、チャック能力等</p> |
|---|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.