

品番 : EA818PR-5

品名 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダ -



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/16 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28525
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
仕様	本体のみ	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	35W	回転数	8,000～18,000rpm(無段電子コントロール付き)
コレットチャックサイズ	φ 2.35mm・φ 3.0mm	本体サイズ	φ 35×230mm
重量	260g	定格使用時間	15分
付属品	スパナ コレットチャック(φ 2.35mm・3.0mm用)		

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載
小型で強力なパワーを引き出します。

操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。

精度の高い加工を施した先端部にペアリングを2個装着(アルミ製)
ゴムリング装着で、作業感覚の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.