

品番 : EA818PR-5S

品名 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,200円(税抜)／21,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,200円(税抜)／21,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/16 19:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0855ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|--|
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28525-S |
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 35W |
| 回転数 | 8,000～18,000rpm(無段電子コントロール付き) | コレットチャックサイズ | Φ2.35mm・Φ3.0mm |
| 本体サイズ | Φ35×230mm | 重量 | 260g |
| 定格使用時間 | 15分 | 付属品 | ダイヤモンドビット2種 ハイスピット2種 純毛バフ(軸付)2種 純毛バフ(ディスク)2枚 軸付き砥石4種 シリコンバフ1本 切断砥石5枚 ワイヤーブラシ(鉄)1枚 専用シャフト2本 コレットチャック2種(Φ2.35mm用 ・Φ3.0mm用) |

専用ピットケース1個
ツールスタンド1個
スパナ1本

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載
小型で強力なパワーを引き出します。

操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。

精度の高い加工を施した先端部にペアリングを2個装着(アルミ製)
ゴムリング装着で、作業感覚の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.