

品番：EA819-10

品名：7本組/3mm軸 バフセット



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 10:57現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0925ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	ZC6360
<セット内容>	7本組バフセット ・クッションバフ×2本 ・コットンバフ×1本 ・コットンモップバフ×1本 ・フェルトバフ×1本 ・フランネルバフ×1本 ・セーム皮バフ×1本	用途	金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨、鏡面仕上げなど
最大回転数	5000rpm	軸径	φ 3.0mm
積層バフのセット			
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業可能			
研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起りません。			
★クッションバフ★			
粒度	#180・#320	直径	25mm
高さ	8mm	全長	52.0mm
★コットンバフ★			
直径	28mm	高さ	5mm
全長	50.0mm		

★コットンモップバフ★

直径	22mm	高さ	16mm
全長	51.0mm		

★フェルトバフ★

直径	22mm	高さ	7mm
全長	49.0mm		

★フランネルバフ★

直径	22mm	高さ	10mm
全長	49.0mm		

★セーム皮バフ★

直径	22mm	高さ	7mm
全長	49.0mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.