

品番：EA819-90

品名：10本組 砥石セット(3mm軸)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/29 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0923ページ		



仕様

<セット内容>	10本組セット 6×15×45(全長)mm (#120) 6×15×45(全長)mm (#180) 6×15×45(全長)mm (#320) 6×15×45(全長)mm (#600) 6×15×45(全長)mm (#1000) 8×20×50(全長)mm (#120) 8×20×50(全長)mm (#180) 8×20×50(全長)mm (#320) 8×20×50(全長)mm (#600) 8×20×50(全長)mm (#1000) ×各1本	軸径	3mm
粒度	#120・180・320・600・1000	最大回転数	30,000rpm
用途	金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適	ケースサイズ	70×100×20(H)mm
セット総重量	122g		
プラスチックケース付			
※水銀は含まれていません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

