

品番 : EA819AD-15C

品名 : # 80 15x15mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/24 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応し、
研磨後の仕上げも簡単に済ませられるのが
フラップホイールです。
● 磨き面の粗さ(目盛)や研磨の深さ(目盛)
● 研磨製品の細かい目盛りと併せて、
適宜材料—鉄鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
亜鉛めっき、アルミニウム、銅、
木材、プラスチック、等

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	最大回転数	40000rpm
軸長	38mm	入数	1本入り
直径	15mm	高さ	15mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#80

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用

狭いところの仕上げ、研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.